


Gasdichte Mediendurchführungen

BSL-3

BSL-4



Alle Mediendurchführungen, die gasdicht in das Containment eingeführt werden, sind mit einem speziellen Durchführungssystem abgedichtet. Diese bestehen aus "nicht schrumpfen-

dem" Material. Die Anforderungen dieser gasdichten Mediendurchführungen sind für Labore ausgelegt

Gasdichte Einzelmediendurchführungen

Einzel 43	Dichtbereich \varnothing 4 - 23 mm
Einzel 50	Dichtbereich \varnothing 8 - 30 mm
Einzel 68	Dichtbereich \varnothing 26 - 48 mm
Einzel 100	Dichtbereich \varnothing 48 - 70 mm
Einzel 125	Dichtbereich \varnothing 66 - 98 mm
Einzel 150	Dichtbereich \varnothing 93 - 119 mm
Einzel 175	Dichtbereich \varnothing 119 - 145 mm
Sonderausführung	Dichtbereiche bis \varnothing 580 mm sind realisierbar

Gasdichte Mehrfachmediendurchführungen

Multi 43	2 - 5 Einzelmediendurchführungen der Größe 43 in einer Flanschplatte
Multi 50	2 - 5 Einzelmediendurchführungen der Größe 50 in einer Flanschplatte
Multi 68	2 - 5 Einzelmediendurchführungen der Größe 68 in einer Flanschplatte
Sonderausführungen	unterschiedliche Einzelmediendurchführungen, welche kombiniert in einer gemeinsamen Flanschplatte verbaut sind